



Batteridrivnen varmluftfläkt, Typ: GHG18V50



Beställningsdata

Ordernummer	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen varmluftpistol,ed 2 temperatursteg (300° / 500°)

- **Snabb uppvärmning, bara 6 sekunder till 300°.**
- **LED-lampa för belysning av arbetsområdet.**
- **Kompatibel med alla munstycken till nätdrivna varmluftpistoler från Bosch.**

leveransinnehåll:

Utan batteri, utan laddare. Inkl. L-BOXX, reflektormunstycke och reducernmunstycke.

OBS!:

Passande ackumulatörer, startpaket och laddare till Bosch 18V Systemet finns under nr 073851 – nr 073858 och nr 073863 – nr 073867.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	GHG18V-50
Antal ingående batterier	0
vikt	590 g

lufttemperatur	300 - 500 °C
luftvolymström	175 l/min
Batterityp	Litiumjon
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Batterispänning	18 V
Antal temperatursteg	2
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Produktslag	Varmluftpistol