



Eco lettringsformverktyg universal, Skaftmått: 10Xmm



Beställningsdata

Ordernummer	290036 10X
GTIN	4030741933226
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Kan användas konventionellt.

OBS!:

Centrumhöjden måste ställas in.

Teknisk beskrivning

för lettringshål- \varnothing d ₂	4 mm
för lettringsbredd b	6 mm
skaftbredd	10 mm
Arbetsområde	3 - 50 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	10; 15 mm
Axel	299911 2
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RBR 1×BL
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RGV30° 1×GE30°
Produktslag	Lettringsverktyg

