



## Eco lettringsformverktyg universal, Skaftmått: 12Xmm



### Beställningsdata

Ordernummer	290036 12X
GTIN	4030741933240
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

Kan användas konventionellt.

#### OBS!:

Centrumhöjden måste ställas in.

### Teknisk beskrivning

Arbetsområde	8 - 200 mm
för lettringshål- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	6 mm
för lettrings- $\varnothing$ d <sub>1</sub>	20; 25 mm
Axel	299911 8
för lettringsbredd b	8 mm
skaftbredd	12 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RBR 1×BL
för lettrad profil	RBL 1×BR
för lettrad profil	RGV30° 1×GE30°
Produktslag	Lettringsverktyg

