



ECO lettringsfräsverktyg universal, Skaftmått: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	290242 25
GTIN	4030741949456
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång. Inställning av tillverknings- \emptyset utifrån en skala.

Teknisk beskrivning

Arbetsområde	10 - 250 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv	299920 9
för lettringshål- \emptyset d_2	8 mm
för lettringsbredd b	6 mm
för lettrings- \emptyset d_1	25 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RGE45° BL/BR15°
för lettrad profil	RGE30° 2×AA
Produktslag	Lettringsverktyg

