

**Slipband Actirox AK890Y (CER), 75×2000 mm, Kornstorlek: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	558381 36
GTIN	4018875090541
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Slipband **Actirox AK890Y** med geometriskt format keramikslipkorn **med mycket hög och aggressiv slipeffekt**. Det slipaktiva extra skiktet (**TOP Size**) ger sval slipning och utomordentlig användningstid. Robust Y-polyesterunderlägg för användning i **stationära slipmaskiner**.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stål, särskilt lämplig för **rostfritt stål och superlegeringar**.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	36
Serie	AK890Y
Slipmedel	Keramikkorn
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	75 mm
Slipbandets längd	2000 mm
Produktnamnsattribut	75×2000 mm
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20-25 m/s	H
INOX	lämplig	18-30 m/s	
Ti	begränsat lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	lämplig	30-45 m/s	K
CuZn	lämplig	35-45 m/s	N
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		