

HOLEX**Sats med roterande filar 8 delar, Z-stål – grov, VHM8****Beställningsdata**

Ordernummer	547120 8
GTIN	4067263104582
Artikelklass	52D

Beskrivning**Utförande:**

Den innovativa tandgeometrin möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 540740 strl. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Teknisk beskrivning

förkortning tandning	Z-stål
Tandningsfinhetsgrad	grov
Serie	Filtandning Z stål
Skärmaterial	VHM

Skaft-Ø	6 mm
Antal frässtift	8
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	lämplig		

Tillbehör

Roterande filZ-stål – grov Typ A0616	540740 A0616
Roterande filZ-stål – grov Typ A1020	540740 A1020
Roterande filZ-stål – grov Typ A1225	540740 A1225
Roterande filZ-stål – grov Typ C1225	540740 C1225
Roterande filZ-stål – grov Typ D1009	540740 D1009
Roterande filZ-stål – grov Typ F1225	540740 F1225
Roterande filZ-stål – grov Typ G0820	540740 G0820
Roterande filZ-stål – grov Typ L1020	540740 L1020