



Stereomikroskop med belyst bottenplatta, utan belysning, Typ: M50



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 491753 M50 |
| GTIN | 7630003572254 |
| Artikelklass | 49B |

Beskrivning

Utförande:

- **Modulärt produktsortiment och därmed optimal anpassning av mikroskopet till applikationen.**
- **Parfokalt anpassat optiskt system: Skärpan förblir konstant när du ändrar förstoringen.**
- **Ergonomisk design.**
- **ESD-utförande förhindrar skador på grund av statiska urladdningar.**

Förstoringsadapter med fem steg: 6,3 x; 10 x; 16 x; 25 x; 40 x.

leveransinnehåll:

Optikbalk, binokulär lutande tub 45°, 2 st okular för glasögonbärare, objektiv Achromat 1.0 x, stativ, dammskyddshölje (antistatiskt).

Belyst bottenplatta inkl. bordsinsats svart/vit.

Specialtillbehör:

LED-belysning nr 491755 och genomlysningsbelysning nr 491777 storlek BLI.

OBS!:

Kontrollera leveransen, eftersom produktbilderna kan avvika något.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|--------------------|
| zoom | 5:1 |
| optiksystem | Greenough parfokal |
| Djupskärpa | 13,7 mm |
| synfält – Ø | 5,75 - 36,5 mm |
| Förstoring (gångar) | 6,3 - 40 |
| basens bredd | 278 mm |
| okular | 10×/23B |
| Arbetsavstånd | 89,6 mm |
| Serie | M |
| basens längd | 301 mm |
| Produktslag | Stereomikroskop |