



Stereomikroskop med belyst bottenplatta, utan belysning, Typ: M60



Beställningsdata

Ordernummer	491753 M60
GTIN	2050002078208
Artikelklass	49B

Beskrivning

Utförande:

- **Modulärt produktsortiment och därmed optimal anpassning av mikroskopet till applikationen.**
- **Parfokalt anpassat optiskt system: Skärpan förblir konstant när du ändrar förstoringen.**
- **Ergonomisk design.**
- **ESD-utförande förhindrar skador på grund av statiska urladdningar.**

Zoomspärr: 7 inkopplingsbara positioner, för repetitiva uppgifter.

leveransinnehåll:

Optikbalk, binokulär lutande tub 45°, 2 st okular för glasögonbärare, objektiv Achromat 1.0 ×, stativ, dammskyddshölje (antistatiskt).

Belyst bottenplatta inkl. bordsinsats svart/vit.

Specialtillbehör:

LED-belysning nr 491755 och genomlysningsbelysning nr 491777 storlek BLI.

OBS!:

Kontrollera leveransen, eftersom produktbilderna kan avvika något.

Teknisk beskrivning

Djupskärpa	13,7 mm
synfält – Ø	5,75 - 36,5 mm
Arbetsavstånd	89,6 mm
Förstoring (gångar)	6,3 - 40
zoom	6:1
okular	10×/23B
basens längd	301 mm
Serie	M
optiksystem	Greenough parfokal
basens bredd	278 mm
Produktslag	Stereomikroskop