



Stereomikroskop med svängarmstativ, utan belysning, Typ: M50



Beställningsdata

Ordernummer	491754 M50
GTIN	2050002078222
Artikelklass	49B

Beskrivning

Utförande:

- **Modulärt produktsortiment och därmed optimal anpassning av mikroskopet till applikationen.**
- **Parfokalt anpassat optiskt system: Skärpan förblir konstant när du ändrar förstoringen.**
- **Ergonomisk design.**
- **ESD-utförande förhindrar skador på grund av statiska urladdningar.**

Förstoringsadapter med fem steg: 6,3 ×; 10 ×; 16 ×; 25 ×; 40 ×.

leveransinnehåll:

Optikbalk, binokulär lutande tub 45°, 2 st okular för glasögonbärare, objektiv Achromat 1.0 ×, stativ, dammskyddshölje (antistatiskt).

Svängarmstativ.

Specialtillbehör:

LED-belysning nr 491755 och genomlysningsbelysning nr 491777 storlek BLI.

OBS!:

Kontrollera leveransen, eftersom produktbilderna kan avvika något.

Teknisk beskrivning

basens längd	260 mm
Djupskärpa	13,7 mm
Arbetsavstånd	89,6 mm
optiksystem	Greenough parfokal
Förstoring (gångar)	6,3 - 40
Serie	M
okular	10×/23B
synfält – Ø	5,75 - 36,5 mm
zoom	5:1
basens bredd	220 mm
Produktslag	Stereomikroskop