



Stereomikroskop med svängarmstativ, utan belysning, Typ: M80



Beställningsdata

Ordernummer	491754 M80
GTIN	2050002078246
Artikelklass	49B

Beskrivning

Utförande:

- **Modulärt produktsortiment och därmed optimal anpassning av mikroskopet till applikationen.**
- **Parfokalt anpassat optiskt system: Skärpan förblir konstant när du ändrar förstoringen.**
- **Ergonomisk design.**
- **ESD-utförande förhindrar skador på grund av statiska urladdningar.**

Zoomspärr: 8 inkopplingsbara positioner, för repetitiva uppgifter. Bottenplatta med anti-shock.

leveransinnehåll:

Optikbalk, binokulär lutande tub 45°, 2 st okular för glasögonbärare, objektiv Achromat 1.0 ×, stativ, dammskyddshölje (antistatiskt).

Svängarmstativ.

Specialtillbehör:

LED-belysning nr 491755 och genomlysningsbelysning nr 491777 storlek BLI.

OBS!:

Kontrollera leveransen, eftersom produktbilderna kan avvika något.

Teknisk beskrivning

basens bredd	220 mm
optiksystem	Greenough parfokal
okular	10×/23B
basens längd	330 mm
Djupskärpa	13,7 mm
synfält – Ø	3,8 - 30,7 mm
Förstoring (gångar)	7,5 - 60
Arbetsavstånd	83,4 mm
Serie	M
zoom	8:1
Produktslag	Stereomikroskop