

**Garant****Ståbord, Typ: 750****Beställningsdata**

Ordernummer	974204 750
GTIN	4062406785819
Artikelklass	9GC

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Ståbord av kantad stålplåt profil med integrerade kabelrännor under bordskivan. Med 2 kabelgenomföringar i bordsbenen (passar till Schuko-pluggar). Arbetskiva och mellanhylla av 25 mm tjock bambuplatta, inoljad utan restprodukter. Den undre hyllan är höjdjusterbar.

**Lackering:**

Fötter och stativ antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 1080 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 750 mm

arbetskiva (tjocklek): 25 mm

Höjdjusteringsområde undre hyllan: 306 - 906 mm

**Teknisk beskrivning**

höjd	1080 mm
Bredd	750 mm

arbetskiva (tjocklek)	25 mm
Djup	750 mm
Höjjusteringsområde undre hyllan	306 - 906 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
plattans tjocklek	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Skrivbord