

**Garant****Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 12 mm, Gänga M × L: M6X90****Beställningsdata**

Ordernummer	301361 M6X90
GTIN	4062406785666
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

**Användningsdata:**

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

**Teknisk beskrivning**

Håldiameter D <sub>1</sub>	6,5 mm
Skaft-Ø d	12 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	90 mm
Utvändig-Ø D	9,8 mm
gängaM	M6
Effektiv längd L <sub>1</sub>	40 mm
fäste	Ø d = 12 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

