


Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 16 mm, Gänga M × L:
M8X115****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 301362 M8X115 |
| GTIN | 4062406785673 |
| Artikelklass | 31Z |

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Håldiameter D ₁ | 8,5 mm |
| Skaft-Ø d | 16 mm |
| Utvändig-Ø D | 12,8 mm |
| gängaM | M8 |
| totallängd L _{tot} | 115 mm |
| Effektiv längd L ₁ | 60 mm |
| fäste | Ø d = 16 mm |
| Invändig | ja |
| Svängning | dämpad |
| Produktslag | förlängningsstång |

