

**Garant****Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 20 mm, Gänga M × L:  
M10X120****Beställningsdata**

Ordernummer	301364 M10X120
GTIN	4062406785697
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

**Användningsdata:**

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	120 mm
Effektiv längd $L_1$	60 mm
Skaft-Ø d	20 mm
gängaM	M10
Utvändig-Ø D	17,8 mm
Håldiameter $D_1$	10,5 mm
fäste	Ø d = 20 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

