

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 12 mm, Gänga M × L:
M6X70****Beställningsdata**

Ordernummer	301381 M6X70
GTIN	4062406786052
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	9,8 mm
Skaft-Ø d	12 mm
Håldiameter D ₁	6,5 mm
gängaM	M6
totallängd L _{tot}	70 mm
Effektiv längd L ₁	20 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

