

**Garant****Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 16 mm, Gänga M × L:  
M8X75****Beställningsdata**

Ordernummer	301383 M8X75
GTIN	4062406786076
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

**Användningsdata:**

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

**Teknisk beskrivning**

gängaM	M8
Effektiv längd L <sub>1</sub>	20 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	8,5 mm
Skaft-Ø d	16 mm
Utvändig-Ø D	12,8 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	75 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

