

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 16 mm, Gänga M × L:
M8X135****Beställningsdata**

Ordernummer	301383 M8X135
GTIN	4062406786106
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	8,5 mm
Utvändig-Ø D	12,8 mm
Skaft-Ø d	16 mm
totallängd L _{tot}	135 mm
gängaM	M8
Effektiv längd L ₁	80 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

