

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 16 mm, Gänga M × L: M8X95****Beställningsdata**

Ordernummer	301383 M8X95
GTIN	4062406786083
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	16 mm
Utvändig-Ø D	12,8 mm
Håldiameter D ₁	8,5 mm
Effektiv längd L ₁	40 mm
totallängd L _{tot}	95 mm
gängaM	M8
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

