

**Garant****Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 20 mm, Gänga M × L: M10X80****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 301384 M10X80 |
| GTIN         | 4062406786113 |
| Artikelklass | 31Z           |

**Beskrivning****Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

**Användningsdata:**

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

**Teknisk beskrivning**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| totallängd $L_{tot}$ | 80 mm             |
| Effektiv längd $L_1$ | 20 mm             |
| Skaft-Ø d            | 20 mm             |
| gängaM               | M10               |
| Utvändig-Ø D         | 15,4 mm           |
| Håldiameter $D_1$    | 10,5 mm           |
| Invändig             | ja                |
| Svängning            | dämpad            |
| Produktslag          | förlängningsstång |

