

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 20 mm, Gänga M × L:
M10X135****Beställningsdata**

Ordernummer	301384 M10X135
GTIN	4062406786144
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	135 mm
Skaft-Ø d	20 mm
Håldiameter D_1	10,5 mm
gängaM	M10
Effektiv längd L_1	80 mm
Utvändig-Ø D	15,4 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

