

Garant**Krympchuck med 4 kylkanalborrhål, förnicklade., SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302261 6
GTIN	4062406786205
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Premiumutförande, förnicklat utförande med 4 låsbara **kylkanalhål**. Integrerad längdjustering av verktygen (justeringssträcka 10 mm).

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i toleransklass h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

leveransinnehåll:

4 st M3-munstycksruvar.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,

krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskrusset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Ø D ₂	21 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm

Utvändig-Ø D	27 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck