


Garant**Krympchuck 3°, smal, HSK-A 100 A = 120, spann-Ø: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308322 4
GTIN	4062406787028
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**
- **Smalt utförande (3°-kontur).**

Balanseringskvalitet 2,5 mm/s vid 25000 varv/minut. Med RFID/Balluffchip-hål.

Användningsdata:

- **bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krympchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	20 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
Ø D ₂	10 mm
Spännhylsa D ₁	4 mm
fäste	HSK-A 100 A = 120
Hållare norm	ISO 12164-1

Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck