

Garant**Krympchuck vibrationsdämpad, med kylkanalhål, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302207 10
GTIN	4062406787134
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Integrerad längdinställning av verktygen.
- För HSS- och VHM-verktyg.
- Skaften hårdbearbetade (god balans!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.
- Med gängade hål för balanseringskruvar.
- Förstärkt utförande resp. kontur.
- Polerad yta.
- Speciallagrad hårdmetallkärna i krympchuckstommen.

Fördel:

- Vibrationsdämpande.
- Bättre arbetsstyckyta.
- Optimerade verktygsanvändningstider.
- Ökad processäkerhet.
- Mindre korrosionstendens genom den polerade ytan.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft (h6-skaftpassning). Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800.

AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419.

Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450.

Balanseringskruvset nr 309906 stl. 180

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	10 mm
Ø D ₃	50 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
L ₂	65,9 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Krympchuck