

Garant**Krympchuck vibrationsdämpad, med kylkanalhål, SK 50 A = 120, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302214 6
GTIN	4062406787165
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdinställning av verktygen.**
- **För HSS- och VHM-verktyg.**
- **Skaften hårbearbetade (god balans!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.**
- **Med gängade hål för balanseringsskruvar.**
- **Förstärkt utförande resp. kontur.**
- **Polerad yta.**
- **Speciallagrad hårdmetallkärna i krympchuckstommen.**

Fördel:

- **Vibrationsdämpande.**
- **Bättre arbetsstyckyta.**
- **Optimerade verktygsanvändningstider.**
- **Ökad processäkerhet.**
- **Mindre korrosionstendens genom den polerade ytan.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft (h6-skaftpassning). Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800.

AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419.

Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450.
Balanseringskruvset nr 309906 stl. 180

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	27 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
L ₂	50,9 mm
Ø D ₂	21 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
Ø D ₃	80 mm
fäste	SK 50 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Krympchuck