

Garant**Krympchuck vibrationsdämpad, med kylkanalhål, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302207 6 |
| GTIN | 4062406787110 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Integrerad längdinställning av verktygen.
- För HSS- och VHM-verktyg.
- Skaften hårbearbetade (god balans!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.
- Med gängade hål för balanseringsskruvar.
- Förstärkt utförande resp. kontur.
- Polerad yta.
- Speciallagrad hårdmetallkärna i krympchuckstommen.

Fördel:

- Vibrationsdämpande.
- Bättre arbetsstyckyta.
- Optimerade verktygsanvändningstider.
- Ökad processäkerhet.
- Mindre korrosionstendens genom den polerade ytan.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft (h6-skaftpassning). Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800.

AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419.

Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450.

Balanseringskruvset nr 309906 stl. 180

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Utvändig-Ø D | 27 mm |
| utkragningsslängd A-mått | 120 mm |
| Ø D ₃ | 50 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 6 mm |
| L ₂ | 60,9 mm |
| Kylkanalborrhål | förslutningsbar |
| fäste | SK 40 A = 120 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Invändig | ja |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Svängning | dämpad |
| Produktslag | Krympchuck |