

**Garant****Krympchuck vibrationsdämpad, med kylkanalhål, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302207 12
GTIN	4062406787141
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Integrerad längdinställning av verktygen.
- För HSS- och VHM-verktyg.
- Skaften hårdbearbetade (god balans!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.
- Med gängade hål för balanseringsskruvar.
- Förstärkt utförande resp. kontur.
- Polerad yta.
- Speciallagrad hårdmetallkärna i krympchuckstommen.

**Fördel:**

- Vibrationsdämpande.
- Bättre arbetsstyckyta.
- Optimerade verktygsanvändningstider.
- Ökad processäkerhet.
- Mindre korrosionstendens genom den polerade ytan.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft (h6-skaftpassning). Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800.

AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419.

Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450.

Balanseringskruvset nr 309906 stl. 180

**Teknisk beskrivning**

L <sub>2</sub>	65,9 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
utkragningslängd A-mått	120 mm
Ø D <sub>3</sub>	50 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Krympchuck