

Garant**Krympchuck vibrationsdämpad, med kylkanalhål, HSK-A 100 A = 120,
Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308346 12
GTIN	4062406787295
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Integrerad längdinställning av verktygen.
- För HSS- och VHM-verktyg.
- Skaften hårdbearbetade (god balans!).
- Med RFID/Balluff-spånhål.
- Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.
- Med gängade hål för balanseringskruvar.
- Förstärkt utförande resp. kontur.
- Polerad yta.
- Speciallagrad hårdmetallkärna i krympchuckstommen.

Fördel:

- Vibrationsdämpande.
- Bättre arbetsstyckyta.
- Optimerade verktygsanvändningstider.
- Ökad processäkerhet.
- Mindre korrosionstendens genom den polerade ytan.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft (h6-skaftpassning). Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

HSK-kylvätskerör nr 309880,
Hylsnyckel nr 309890,

Krympapparat, tillbehör nr 354210–354440,
Balanseringskruvset nr 309906 stl. 180

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	120 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø D ₃	88 mm
L ₂	63 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Spännhylsa D ₁	12 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
fäste	HSK-A 100 A = 120
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Krympchuck