


Garant**ER-hylsmutter High Speed, för ER: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	309610 20
GTIN	4062406787318
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögst rundgångsnoggrannhet.
Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.
Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

totallängd L	19,5 mm
för ER	20 mm
Gänga	M25×1,5

Nyckelvidd SW	30 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
max. åtdragningsmoment	110 Nm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

Fasta u-nycklar nyckelvidd 30 mm	613300 30
----------------------------------	-----------