

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Micro precisionsspännchuckförlängning med cylinderskaft, spännvidd:
1-6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Artikelklass	34F

Beskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipade.Skaften hårbearbetade.Med RFID/Balluffchip-hål.Spännhylsan spänns bakifrån via en spänskruv genom chucken, ingen spänmutter behövs!

Fördel:

Extremt smal konstruktion möjliggör bearbetning även på svåråtkomliga delar, t.ex. inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

leveransinnehåll:

Inklusive spänskruv och nyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, GARANT-spännhylsor nr 309563, ALBRECHT späntänger nr 309572 – 309573.

Teknisk beskrivning

totallängd L	150 mm
L ₁	67 mm
Ø D ₂	13 mm
Nyckelvidd SW	19 mm
Ø d	20 mm
Invändig	ja

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck