



ER-hylsmutter CENTRO P HDC, Typ HDC för ER: 32HDC



Beställningsdata

Ordernummer	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Artikelklass	34F

Beskrivning

Utförande:

Mini = alla storlekar med "M", extremt smalt utförande.

MiniSmal = storlek med "MS", extremt, supersmalt utförande.

Konisk = alla storlekar med "C".

Standard = alla andra storlekar.

Med trapetsformad fin gänga för höga klämkrafter. Extra lång dubbelstyrning av ER-spännmuttern. Kullagrad spännmutter för högre åtdragningsmoment.

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

Specialtillbehör:

Precisions-ER-spännhylsor nr 308981–308986, HP-nr 309376–309378 och för Gängtappsspännhylsor nr 309414; 309418, rullnyckel HDC nr 309754; 309756.

OBS!:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP **passar inte till andra system!**

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER-spännhylschuckar CENTRO P.

spännvidd: 2 - 20 mm

totallängd L: 27 mm

Utvändig-Ø D: 53 mm

max. åtdragningsmoment: 180 Nm
Gänga: Tr42×1

Teknisk beskrivning

spännvidd	2 - 20 mm
Utvändig-Ø D	53 mm
max. åtdragningsmoment	180 Nm
totallängd L	27 mm
Gänga	Tr42×1
Produktslag	Spännmutter