

Bikakhyllställ Djup 1000 mm, Typ: 5X6



Beställningsdata

Ordernummer	991520 5X6
GTIN	4251305418069
Artikelklass	97B

Beskrivning

Utförande:

Lagerhyllställ för långa artiklar för överskådlig förvaring av stänger och platt material av alla slag. Pulverbelagd ram med genomgående hyllplan av förzinkad stålplåt. Staplingsbart 1 gång på höjden fritt utbyggbart i sidled. Inklusive textremсор.

Lackering:

Ram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Fackhöjd: 130 mm

Fackbredd: 180 mm

antal hyllor: 30

Ytlast per fack: 87 kg

Teknisk beskrivning

Bredd	1000 mm
Fackbredd	180 mm
vikt	225 kg
höjd	1000 mm

Fackhöjd	130 mm
antal hyllor	30
Ytlast per fack	87 kg
Produktslag	Hyllställ för förvaring av långa artiklar