

Bikakhyllställ Djup 1000 mm, Typ: 4X4



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 991520 4X4 |
| GTIN | 4251305418021 |
| Artikelklass | 97B |

Beskrivning

Utförande:

Lagerhyllställ för långa artiklar för överskådlig förvaring av stänger och platt material av alla slag. Pulverbelagd ram med genomgående hyllplan av förzinkad stålplåt. Staplingsbart 1 gång på höjden fritt utbyggbart i sidled. Inklusive textremсор.

Lackering:

Ram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Fackhöjd: 207 mm

Fackbredd: 225 mm

antal hyllor: 16

Ytlast per fack: 107 kg

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|---------|
| Bredd | 1000 mm |
| antal hyllor | 16 |
| Fackbredd | 225 mm |
| vikt | 165 kg |

| | |
|-----------------|---|
| höjd | 1000 mm |
| Fackhöjd | 207 mm |
| Ytlast per fack | 107 kg |
| Produktslag | Hyllställ för förvaring av långa artiklar |