

Bikakhyllställ Djup 3000 mm, Typ: 4X6



Beställningsdata

Ordernummer	991521 4X6
GTIN	4251305418151
Artikelklass	97B

Beskrivning

Utförande:

Lagerhyllställ för långa artiklar för överskådlig förvaring av stänger och platt material av alla slag. Pulverbelagd ram med genomgående hyllplan av förzinkad stålplåt. Staplingsbart 1 gång på höjden fritt utbyggbart i sidled. Inklusive textremsor.

Lackering:

Ram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Fackhöjd: 130 mm

Fackbredd: 225 mm

antal hyllor: 24

Ytlast per fack: 300 kg

Teknisk beskrivning

antal hyllor	24
Fackbredd	225 mm
Fackhöjd	130 mm
Ytlast per fack	300 kg

höjd	1000 mm
Bredd	1000 mm
vikt	540 kg
Produktslag	Hyllställ för förvaring av långa artiklar