

## Bikakhyllställ Djup 1000 mm, Typ: 8X8



### Beställningsdata

Ordernummer	991520 8X8
GTIN	4251305418090
Artikelklass	97B

### Beskrivning

#### Utförande:

Lagerhyllställ för långa artiklar för överskådlig förvaring av stänger och platt material av alla slag. Pulverbelagd ram med genomgående hyllplan av förzinkad stålplåt. Staplingsbart 1 gång på höjden fritt utbyggbart i sidled. Inklusive textremсор.

#### Lackering:

Ram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**.

#### OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Fackhöjd: 90 mm

Fackbredd: 110 mm

antal hyllor: 64

Ytlast per fack: 54 kg

### Teknisk beskrivning

Ytlast per fack	54 kg
antal hyllor	64
vikt	310 kg
Fackbredd	110 mm

Bredd	1000 mm
höjd	1000 mm
Fackhöjd	90 mm
Produktslag	Hyllställ för förvaring av långa artiklar