

## Bikakhyllställ Djup 3000 mm, Typ: 8X16



### Beställningsdata

Ordernummer	991521 8X16
GTIN	4251305418229
Artikelklass	97B

### Beskrivning

#### Utförande:

Lagerhyllställ för långa artiklar för överskådlig förvaring av stänger och platt material av alla slag. Pulverbelagd ram med genomgående hyllplan av förzinkad stålplåt. Staplingsbart 1 gång på höjden fritt utbyggbart i sidled. Inklusive textremsor.

#### Lackering:

Ram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**.

#### OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Fackhöjd: 40 mm

Fackbredd: 112 mm

antal hyllor: 128

Ytlast per fack: 75 kg

### Teknisk beskrivning

Bredd	1000 mm
antal hyllor	128
Ytlast per fack	75 kg
höjd	1000 mm

Fackbredd	112 mm
vikt	1235 kg
Fackhöjd	40 mm
Produktslag	Hyllställ för förvaring av långa artiklar