

Bikakhyllställ Djup 3000 mm, Typ: 6X6



Beställningsdata

Ordernummer	991521 6X6
GTIN	4251305418182
Artikelklass	97B

Beskrivning

Utförande:

Lagerhyllställ för långa artiklar för överskådlig förvaring av stänger och platt material av alla slag. Pulverbelagd ram med genomgående hyllplan av förzinkad stålplåt. Staplingsbart 1 gång på höjden fritt utbyggbart i sidled. Inklusive textremsor.

Lackering:

Ram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Fackhöjd: 130 mm

Fackbredd: 150 mm

antal hyllor: 36

Ytlast per fack: 200 kg

Teknisk beskrivning

vikt	620 kg
höjd	1000 mm
antal hyllor	36
Bredd	1000 mm

Fackhöjd	130 mm
Ytlast per fack	200 kg
Fackbredd	150 mm
Produktslag	Hyllställ för förvaring av långa artiklar