

SIMTEK simturnMAX**simturn AX Center Line ursvarvningssats höger CBN, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Artikelklass	24V

**Beskrivning****Utförande:**

Skärmaterial: CBN8

**Teknisk beskrivning**

f	1,95 mm
Invändig	nej
Ø D	4 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	0,16 mm
radie R	0,15 mm
tillverkarens beteckning	AHC2CBN8
Effektiv längd	20,3 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		

vått minimal	lämplig
torrt	lämplig
Luft	lämplig