

**simturn AX ursvarvningssats vänster, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270563 2,7
GTIN	2050002065611
Artikelklass	24U

Beskrivning**Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Teknisk beskrivning

f	1,2 mm
radie R	0,15 mm
Ø D	4 mm
för håll från Ø D _{min}	2,7 mm
maximalt stickdjup t _{max}	0,2 mm
tillverkarens beteckning	ACX1X800
Effektiv längd	10,2 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 10,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		

Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
vått maximal	lämplig		