

**simturn AX ursvarvningssats vänster, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270563 5,2
GTIN	2050002065659
Artikelklass	24U

**Beskrivning****Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

**Teknisk beskrivning**

för håll från Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
f	2,45 mm
radie R	0,2 mm
Ø D	5 mm
maximalt stickdjup t <sub>max</sub>	0,5 mm
tillverkarens beteckning	ADCUX800
Effektiv längd	10,2 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
vått maximal	lämplig		