

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Typ: 20/2****Beställningsdata**

Ordernummer	274171 20/2
GTIN	4062406790318
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275000 – 275015.

Användningsdata:

För sticksvarvning från diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	16 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	30 mm
t_{\max} invändig bearbetning	3 mm
Spårbredd w	1,5 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
totallängd L	88 mm
användningsområde	#radiellt instick, invändigt
Användning	Vänster
Invändig	ja
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej

Produktlag

Borrstång