

**Torrdammsugare, tillverkarens beteckning: VHS120CB****Beställningsdata**

Ordernummer	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Artikelklass	07D

**Beskrivning****Utförande:**

Högkvalitativ, mycket hållbar industridammsugare Nilfisk CFM "Grey Line".

**Funktion:**

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing > 1$  mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

**OBS!:**

Passande tillbehör finns under 078551-078552.

**Teknisk beskrivning**

behållarvolym	37 l
nätspänning	230 V
Strömbrytare	ja
nominell anslutningsvidd	50 mm
Bredd	570 mm
Filtersystem	Stjärnfilter

Energiförsörjning	Nätdriven
Längd	560 mm
dammklass – dammsugare	M
Filterrengöring	Manuell filteravskakare
vikt	38 kg
bullernivå	74 dB(A)
effektförbrukning	2000 W
IP-skyddsklass	IP 44
höjd	1015 mm
Typ av filter	Polyesterfilter
nätfrekvens	50 Hz
Produktslag	Våt- och torrdammsugare