



Hydrauliksortiment, Typ: ECO



Beställningsdata

Ordernummer	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Sammanbyggda hydrauliksortiment i arbetsområdet från 700 bar med alla erforderliga komponenter för anslutning till vanliga enkel- och dubbelverkande hydraulcylindrar.

- **2-stegs 1,0-liters handpump ger snabba arbetsförlopp.**
- **100 % tryckprovade slangar för ett högsta tryck på 720 bar, tillverkade enligt ISO 22384.**
- **Som standard med CEJN CIS slangidentifikationssystem för högsta möjliga säkerhet.**
- **3/8 tum NPT anslutningsgänga, kopplingsystem enligt ISO 14540. Kompatibilitet med över 80 % av de hydraulsystem som finns på marknaden.**
- **Alla komponenter kan justeras var för sig.**

Introduktionsset med alla nödvändiga baskomponenter.

leveransinnehåll:

Hydraulpump, slangset, anslutningsnippel, **exkl. oljepåfyllning.**

OBS!:

Hydraulpumpar måste fyllas med hydraulolja före användningen. Vi rekommenderar att oljor enligt ISO VG 15 eller ISO VG 22 används.

Teknisk beskrivning

hydraulanslutning	3/8 NPT tum
arbetstryck	700 bar
antal trycksteg	2

effektiva tankvolym	1000 ml
Slanglängd	2 m
Produktslag	Hydrauliksortiment