



## Hydrauliksortiment, Typ: PRO



### Beställningsdata

Ordernummer	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Sammanbyggda hydrauliksortiment i arbetsområdet från 700 bar med alla erforderliga komponenter för anslutning till vanliga enkel- och dubbelverkande hydraulcylindrar.

- **2-stegs 1,0-liters handpump ger snabba arbetsförlopp.**
- **100 % tryckprovade slangar för ett högsta tryck på 720 bar, tillverkade enligt ISO 22384.**
- **Som standard med CEJN CIS slangidentifikationssystem för högsta möjliga säkerhet.**
- **3/8 tum NPT anslutningsgänga, kopplingssystem enligt ISO 14540. Kompatibilitet med över 80 % av de hydraulsystem som finns på marknaden.**
- **Alla komponenter kan justeras var för sig.**

Proffsset med extrakomponenter för effektiva och snabba arbetsväxlingar.

- **Slangset med koppling och nippel för snabb skarvning och lossning av komponenter.**
- **Manometer för tryckövervakning.**
- **Stabil ABS väska med cellplastinlägg för säker förvaring och lätt transport till användningsplatsen.**

#### leveransinnehåll:

Hydraulpump, slangset med nippel och koppling, manometer, anslutningsblock, koppling för cylindersidan, stabil transportväska, **exkl. oljepåfyllning.**

#### OBS!:

Hydraulpumpar måste fyllas med hydraulolja före användningen. Vi rekommenderar att oljor enligt ISO VG 15 eller ISO VG 22 används.

## Teknisk beskrivning

antal trycksteg	2
effektiva tankvolym	1000 ml
arbetsstryck	700 bar
hydraulanslutning	3/8 NPT tum
Slanglängd	2 m
förpackning	Transportväska
Produktslag	Hydrauliksortiment