

 Atlas Copco

## Elektrisk skruvdragare med frånslag, Typ: S8120-2000



### Beställningsdata

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Ordernummer  | 070236 S8120-2000 |
| GTIN         | 7322590055462     |
| Artikelklass | 03R               |

### Beskrivning

#### Utförande:

PRO-elektroskruvdragarna i S8-serien omfattar ett stort urval av olika modeller som erbjuder höga varvtal och hög precision. Den ergonomiskt utformade S8-skruvdragaren erbjuder en plug and play-lösning för montagearbeten med små vridmoment. S8-serien har utvecklats för att höja kvaliteten och effektiviteten.

- **Med frånslagskoppling**
- **Vridmoment inställbart**
- **Enkel hantering**

#### Passar till :

Serieskruvdragningar med snabbytesklinghållare för klingor E 6,3

#### OBS!:

Tillhörande Power Adapter finns under: Nr 070235 storlek ADAPTER

momentintervall: 15 - 120 cNm

Tomgångsvarvtal: 1400 - 2000

mått verktygshållare: 1/4 tum

fästprofil verktygshållare: sexkant

form verktygshållare: E

Utförande: Stav

### Teknisk beskrivning

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| bullernivå               | 67 dB(A)     |
| mått verktygshållare     | 1/4 tum      |
| momentintervall          | 15 - 120 cNm |
| tillverkarens beteckning | S8120-2000   |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Utförande                  | Stav          |
| Tomgångsvarvtal            | 1400 - 2000   |
| vikt                       | 0,46 kg       |
| form verktygshållare       | E             |
| fästprofil verktygshållare | sexkant       |
| Produktslag                | Skruv-dragare |