

## Tavelhyllställ, Typ: 25



### Beställningsdata

Ordernummer	992104 25
GTIN	4251305418366
Artikelklass	97B

### Beskrivning

#### Utförande:

Vertikalhyllställ av svetsad stålkonstruktion för lodrät förvaring av plåtskivor samt skivmaterial av trä, plast etc. Möjliggör utrymmessnål och överskådlig förvaring samt snabb åtkomst till lagervarorna. Enkel hantering av skivorna med stålrolle / avrullningsvals på uttagsidan. Undre tråg av stålplåt.

#### Lackering:

Antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

#### OBS!:

Levereras omonterad.

### Teknisk beskrivning

höjd	1100 mm
antal hyllor	6
Bredd	1000 mm
bärförmåga per fack	1500 kg
Djup	2565 mm
passande till plåtformat	2500×1250 mm
vikt	295 kg

Produktlag

Tavelhyllst ll