

## Tavelhyllställ, Typ: 20



### Beställningsdata

Ordernummer	992104 20
GTIN	4251305418359
Artikelklass	97B

### Beskrivning

#### Utförande:

Vertikalhyllställ av svetsad stålkonstruktion för lodrät förvaring av plåtskivor samt skivmaterial av trä, plast etc. Möjliggör utrymmessnål och överskådlig förvaring samt snabb åtkomst till lagervarorna. Enkel hantering av skivorna med stålrolle / avrullningsvals på uttagsidan. Undre tråg av stålplåt.

#### Lackering:

Antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

#### OBS!:

Levereras omonterad.

### Teknisk beskrivning

antal hyllor	6
höjd	850 mm
Bredd	1000 mm
Djup	2065 mm
bärförmåga per fack	1500 kg
vikt	230 kg
passande till plåtformat	2000×1000 mm

Produktlag

Tavelhyllställ