

uvex**Handske, par uvex 60090, Handskstorlek: 9**

Beställningsdata

Ordernummer	094294 9
GTIN	4048612085950
Artikelklass	04W

Beskrivning

Utförande:

uvex 18-gauge skärskyddshandske med patenterad **Bamboo TwinFlex®** teknik. Består till 45 % av återvunnen polyamid och bambuviskos. Extra bekväm genom den goda andningsaktiviteten och **adaptiva passformen**. Längre användningstid tack vare **hög nötningshållfasthet** och förstärkt tumveck.

Användning: Lämplig för torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Modellen är analogt med EN 407 lämplig för kontaktvärme upp till +100 C.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	9
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad

Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Bambu-viskos, HPPE, stål, PA, Elastan
Beläggning	Aqua-Polymer Xtra Grip skumplast
användningsområde	Allround
Färg	grön
Norm	EN 407
Kontaktvärme upp till	100 °C
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	D
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar