



## Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 10/58mm



### Beställningsdata

Ordernummer	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Yttermått enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. **Stötskyddade** precisionsmätur. Fästtapp Ø 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlans yttering kan vridas för nollställning av visaren. Yttering med 2 justerbara toleransmärken. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

#### Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

### Teknisk beskrivning

inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätområde	0 - 10 mm
Kalibrering	C1
mätkraft	0,56 - 0,84 N
avläsning 1 varv av visaren	1 mm
skalvärde	0,01 mm

avläsning	1/100 mm
Höljes-Ø	58 mm
Norm	DIN 878
Mätavvikelse MPE (mätområde)	15 µm
Vridbar urtavla	ja
Inställbara toleransmarkeringar	ja
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10