

**Precisionsmätklocka stötskyddad, Mätområde / Höljes-Ø: 1/61,5mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 433407 1/61,5 |
| GTIN         | 7630041151848 |
| Artikelklass | 45A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil, mattförokromad stomme av mässing; okrossbart klockglas. Fästtapp Ø 8 mm h6, härdad och slipad. Mycket exakt utförande. Mätverkets viktiga delar är **ädelstenslagrade**. Centralvisare **för 1/1000 mm avläsning**. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren. Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.

**Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

**Teknisk beskrivning**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Norm                  | Verkstadsnorm |
| mätområde             | 0 - 1 mm      |
| skalvärde             | 0,001 mm      |
| inspänningsskaft-Ø h6 | 8 mm          |
| avläsning             | 1/1000 mm     |
| Kalibrering           | C2            |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| avläsning 1 varv av visaren | 0,2 mm        |
| mätkraft                    | 1,12 - 1,68 N |
| Höljes-Ø                    | 61,5 mm       |
| Vridbar urtavla             | ja            |
| Mätteknik                   | analog        |
| material hus                | Mässing       |
| Produktslag                 | mätklocka     |

### Tjänster

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| KalibreringMätur, analogt 0,001 maximalt mätområde 5 mm | 023020 5 |
|---------------------------------------------------------|----------|