

**TESA****Precisionsmätur IP67, stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 10/61,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Artikelklass	45A

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsmätklockor med stötskydd, **skyddade mot stänkvatten, olja och smuts**. Mätspets på skaft med gummibälg, tätad i övre änden med skyddshylsa. Baksidan är tätad, klockglas och ytterring är tätt fastskruvade. Fästtappens Ø 8 mm h6.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 878
avläsning 1 varv av visaren	1 mm
skalvärde	0,01 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
IP-skyddsklass	IP 67

Höljes-Ø	61,5 mm
Kalibrering	C1
mätkraft	1,04 - 1,56 N
avläsning	1/100 mm
mätområde	0 - 10 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	15 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10